

Garant**Adaptateur de préhension, Type: 3****Données de commande**

N° commande	361160 3
GTIN	2050002003910
Classe d'article	34A

Description**Utilisation:**

Adaptateurs de préhension avec pointes, p. ex. pour le serrage de pièces brutes. Adaptateurs de serrage plats avec revêtement, par ex. pour le serrage de pièces pré-usinées. Adaptateurs de préhension ronds avec pointe pour perçage près des bords et pour un espace libre suppl. sous la pc.

Pour pièces avec grand rayon ou chanfrein entre 3 et 8 mm. Pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour :

Mors rapportés de préhension 361128 – 361129.

Mors Allmatic 361206 – 361354. Mors rapportés GARANT Xpent 361128 et 361129.

Accessoire(s):

Accessoires de vissage 361251 réf. 1.

Exécution: 4 pointes

Hauteur: 3,7 - 5,2 mm

Description technique

Exécution	4 pointes
Hauteur	3,7 - 5,2 mm

Type de produit

Adaptateur de préhension

Accessoires

Adaptateur de préhension 4 pointes, hauteur 3,7 – 5,2 mm

Type 1

361241 1

Adaptateur de préhension 4 pointes, hauteur 3,7 – 5,2 mm

Type

361241