

**Unité de maintenance montée en 2 parties, Ø filetage intérieur: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Unité de maintenance série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Unité de maintenance montée en 2 parties, avec régulateur de pression, système de lubrification à brouillard d'huile et filtre.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Description technique

Ø filetage intérieur	1/2 pouce
Hauteur (H)	248 mm

Longueur totale (L) unité de maintenance en 2 parties	136 mm
Type de produit	Unité de maintenance

Accessoires

Récepteur en polycarbonate pour burettes à huile Ø verre 53 mm	080023 53
Équerres de montage avec 2 vis Type ZW33	080025 ZW33
Récepteur en polycarbonate pour filtres Ø verre 53 mm	080024 53