



Table de mesure à 2 points PULSAR, Plage de mesure maximale: 200mm



Données de commande

N° commande	428040 200
GTIN	2050002079632
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Table de mesure solide pour les mesures dans la fabrication en série. Excellente précision de répétabilité pour la mesure de dimensions intérieures et extérieures jusqu'à 330 mm. Le socle en acier trempé inoxydable est garant de stabilité et de résultats de mesure précis.

Livraison:

Appareil de mesure y compris dispositif, plage de mesure du comparateur de précision 0,01 mm, touches interchangeables Ø 10 mm, coffret rigide.

Accessoire(s):

Différentes touches disponibles sur demande.

Remarque(s):

Micromètre rapide à 3 touches disponible sur demande.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Longueur	255 mm
Plage de mesure maximale	200 mm
Largeur	150 mm
Erreur admissible	0,001 mm
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Appareil de mesure 2 points

