



## Porte-molettes à droite, Taille de queue: 10mm



### Données de commande

N° commande	290094 10
GTIN	4030741660214
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.**

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

### Description technique

pour diamètre d'abaissement de molette $d_3$	11 mm
Hauteur tige	10 mm
Largeur tige	10 mm
pour diamètre de molette $d_1$	15 mm
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	6 mm
Disque	299927 1
Pour largeur de molette $b$	6 mm

Goujon à collet	299925 1
Capacité	0 - 15 mm
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

---

## Accessoires

Disque Type 1	299927 1
Disque Type 2	299927 2
Goujon à collet Type 1	299925 1
Goujon à collet Type 2	299925 2