



Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290036 16
GTIN	4030741881152
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Description technique

Capacité	3 - 50 mm
Axe de roulement	299911 6
Pour largeur de molette b	4 mm
pour diamètre de molette d ₁	10; 15 mm
Hauteur tige	16 mm
Largeur tige	16 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	4 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBL 1×BR

Type de produit

Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement HSSHSS Type 1

299911 1