



## Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 25mm



### Données de commande

N° commande	290036 25
GTIN	4030741881145
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

Utilisation classique.

#### Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

### Description technique

Axe de roulement	299911 7
Largeur tige	25 mm
pour diamètre de molette $d_1$	20; 25 mm
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	6 mm
Capacité	8 - 200 mm
Hauteur tige	20 mm
Pour largeur de molette $b$	8 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBL 1×BR

Type de produit

Porte-molettes

---

## Accessoires

Axe de roulement HSSHSS Type 1

299911 1