



Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D: 50/5mm



Données de commande

N° commande	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Classe d'article	220

Description

Exécution:

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø fixation	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Ø dents D_c	50 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de dents Z	5

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812
--------------------------------------	--------