

Garant**Broche femelle Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx-Plus®: IP15mm**

Données de commande

N° commande	293015 IP15
GTIN	4062406396589
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

Ø pré-perçage	2,7 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	3,3 mm
Type d'outils	HSS
L	3 mm
Tolérance	+ 0,005 à +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage