



Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 13



Données de commande

N° commande	338420 13
GTIN	4045197812520
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

Rallonge L ₂	100 mm
Rallonge L ₃	200 mm
Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 374/376	M22 – M24
Rallonge Ø D ₃	18 mm
Rallonge K ₂	14,5 mm
Pour Ø queue filetage d ₂	18 mm
Type de produit	Holex rallonge micrometre

