



Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 125



Données de commande

N° commande	360435 125
GTIN	4045197812704
Classe d'article	32E

Description

Exécution:

- Réglage rapide et progressif.
- Logement M8 pour écrous en T ou montage direct.

Utilisation:

Pour utilisation sur fraiseuses et perceuses.

Matière(s):

Aluminium anodisé.

Accessoire(s):

Tasseaux en T avec M8, voir 370520 réf. 12 – 18.

Description technique

Hauteur totale	220 mm
Type	125
Pour code couleur	T-Rex
Pour code couleur	Titan

Pour code couleur	Duo
Pour code couleur	Duo Plus
Pour code couleur	Basic
Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	Titan2/TitanSense
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	HD-Allmatic
Pour code couleur	HiPo
Pour code couleur	LC-GARANT
Pour code couleur	LC
Pour code couleur	LCV125G
Pour code couleur	NC8
Pour code couleur	HOLEX NC
Hauteur utile N	195 mm
Entraxe S (A)	125 mm
Type de produit	Butées de pièce

Accessoires

Tasseau en T Pour dim. nom. rainures en T 18 mm	370520 18
Tasseau en T Pour dim. nom. rainures en T 12 mm	370520 12
Tasseau en T Pour dim. nom. rainures en T 16 mm	370520 16
Tasseau en T Pour dim. nom. rainures en T 14 mm	370520 14