

Garant

Appareils de frettage, Type: SET



Données de commande

N° commande	354210 SET
GTIN	4045197812711
Classe d'article	30W

Description

Exécution:

Appareil de frettage avec refroidissement par air intégré à la position de frettage. Longueur frettale maximale 500 mm. Tablette de dépose pour disques interchangeables.

Appareil de frettage GARANT SU1. Design unique – Modulaire – Utilisation aisée – Tout au bon endroit.

Utilisation:

- Pour un refroidissement dépendant du profil.
- Pour frettage de queues en carbure et HSS.
- Plage de frettage Ø 3 – 32 mm.

Livraison:

Composition du jeu: Appareil de frettage 354210_SU1, 4 disques interchangeables Ø 3 – 32 mm 354240, bague de serrage, 1 paire de gants anti-chaleur, unité de refroidissement avec refroidisseur actif CU1 354215, 5 inserts de refroidissement Ø 6 – 32 mm 354260.

Accessoire(s):

Bâti adapté 354291, disques interchangeables de rechange 354240, **adaptateurs de base 354225 – 354227**, adaptateurs de refroidissement pour refroidissement par air 354235 – 354236, inserts de refroidissement 354260 – 354279 dans la liste des pièces de rechange.

Description technique

Poids	84 kg
Profondeur	533 mm
Largeur	1130 mm
Hauteur	986 mm
Série	SU1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareils de frettage

Accessoires

Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 3 mm	354268 3
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 14-16 mm	354260 14-16
Paire de gants de protection thermique Taille des gants 8	094645 8
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 3-5 mm	354265 3-5
Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 4 mm	354268 4
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 10-12 mm	354265 10-12
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 18-20 mm	354260 18-20
Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 5 mm	354268 5
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 3-5 mm	354260 3-5
Sous-armoire pour appareils de frettage Largeur 1500 mm	354291 1500
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 10-12 mm	354260 10-12
Ebauche d'insert de refroidissement	354279
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 25-32 mm	354260 25-32
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 6-8 mm	354265 6-8
Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 10 mm	354268 10
Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 8 mm	354268 8
Insert de refroidissement4,5° Pour Ø serrage D1 6-8 mm	354260 6-8
Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 6 mm	354268 6
Insert de refroidissement3° Pour Ø serrage D1 12 mm	354268 12

Appareils de frettage Type SU1

354210 SU1

Unités de refroidissement Type CU1

354215 CU1