

**Pressostat 0,5 – 10 bars, Ø filetage intérieur: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080012 1/2
GTIN	4047322129404
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Unités de maintenance composées suivant vos exigences, extensibles à l'aide d'un système de couplage.

**Unité de maintenance** série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

**Avantage(s):**

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

**Utilisation:**

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

**Description technique**

Hauteur (H)	248 mm
Ø filetage intérieur	1/2 pouce

Débit pour unité de maintenance en 3 parties	3100 l/min
Longueur totale (L) unité de maintenance en 3 parties	202 mm
Type de produit	Pressostat