

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Inox Care, Contenance (ml ou l): 20**Données de commande**

N° commande	088005 20
GTIN	4062406403157
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Nettoie, protège et entretient l'acier inoxydable, l'aluminium, les métaux non ferreux et les matières plastiques. Elimine définitivement et en toute sécurité la poussière, les traces de doigts et les huiles. Laisse un brillant éclatant. Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).

Le nettoyant pour acier inoxydable est prêt à l'emploi et est destiné à une application manuelle. Un must absolu pour les appareils, surfaces et pièces métalliques de haute qualité, qui doivent également être protégés de manière fiable, même pour un stockage prolongé. Le spray pour acier inoxydable convient particulièrement au secteur de la métallurgie et à l'industrie automobile. Grâce à la certification NSF, il peut également être utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour le nettoyage et l'entretien de grandes installations.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Température de stockage	2 - 35 °C
Point d'ébullition	100 °C
Exécution	Jerrican
Couleur	blanc
Forme	liquide
Durabilité	GARANT GreenPlus
pH	11,4
Densité	0,94 g/cm ³
Contenu	20 l
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel

Accessoires

GARANT GreenPlusRobinets pour bidons convient pour la taille du bidon 20-30 l

088010 20-30