



## Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 100, Ø serrage D1: 25mm



### Données de commande

N° commande	300335 25
GTIN	4062406421939
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

Avec alésage Balluffchip/Rfid-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

Ø ext. D	65 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	25 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	25
Support	SA 50 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 25 mm	309900 25
---	-----------