

**Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 40, Type: 3,5-32****Données de commande**

N° commande	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Classe d'article	32U

**Description****Utilisation:**

Principalement pour le perçage et le centrage.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

Pinces de serrage adaptées	467 E
Ø ext. d <sub>10</sub>	72 mm
l <sub>3</sub>	22 mm
Ø moyeu d <sub>6</sub>	83 mm
l <sub>9</sub>	90 mm
l <sub>8</sub>	73 mm
Capacité d <sub>2</sub>	4 - 32 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40

Type de produit

Porte-pinces VDI