

**Raccord industriel Raccord, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 9mm****Données de commande**

N° commande	080232 9
GTIN	4062406423155
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccord industriel conçu pour un débit élevé et optimisé de 2000 l/min (air), **NW 7,8**. Raccord rapide à verrouillage d'un seul côté, robuste et de haute qualité. Soupape conçue pour optimiser le débit, débits très élevés, faible baisse de pression, longue durée de vie, grande sécurité de fonctionnement et étanchéité absolue.

Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Matière(s):

Laiton nickelé, douille en acier trempé et nickelée.

Description technique

Pression de service max.	35 bar
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	9 mm
Débit	2000 l/min
Matériau	Laiton
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0

