



Niveaux indicateurs de pente numériques CLINOBEVEL 1 USB, Type: SINGLE



Données de commande

N° commande	467555 SINGLE
GTIN	7630041148954
Classe d'article	45C

Description

Exécution:

Niveau indicateur de pente universel pour les mesures absolues et relatives. Quatre bases de mesure à exécution précise permettent de procéder à des mesures de pente dans chaque quadrant. Boîtier renforcé en aluminium anodisé dur protégé contre les projections d'eau. Avec indicateur d'angle ou d'inclinaison.

Livraison:

Avec étui.

Description technique

Largeur	75 mm
Précision	2+1 incrément numérique degrés/minute
Plage de mesure	±45 degré
Série	Clinobevel
Poids	520 g
Longueur	100 mm
Incrément numérique	0,02 mm/m

Hauteur	35 mm
Interface	Port USB
Norme	DIN 2276
Métriologie	numérique
Emballage	Etui
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente