

Garant**Freins-filets 2GP22, Contenance: 50ml****Données de commande**

N° commande	088060 50
GTIN	4062406422790
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP22**: résistance faible. Viscosité moyenne. Idéal pour les vissages faciles à démonter. Permet la fixation des vis à pas fin.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Couple initial de décollement min.	5,5 - 11,5 Nm
Température de stockage	5 - 23 °C

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Maniabilité après	5 - 10 min
Utilisable après	3 - 6 h
Plage de températures	-55 - 180 °C
Viscosité dynamique	800 - 1500 mPas
pour matériau	Métallurgie
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Base chimique	Méthacrylates
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant à l'huile
Densité	1,08 g/cm ³
Point d'éclair	100 °C
Classe de résistance	Faible
pour applications	Freins-filets
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Utilisation universelle
Couleur	violet
Forme	liquide
Pour type de filetage	métrique fin
Contenance	50 ml
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Freins-filets