

**Garant****Freins-filets 2GP90, Contenance: 50ml****Données de commande**

N° commande	088063 50
GTIN	4062406423452
Classe d'article	01K

**Description****Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP90**: résistance moyenne. Etanchéité fiable des corps en fonte et des cordons de soudure. Permet également de bloquer et fixer ultérieurement les petites vis et pièces cylindriques.

**Utilisation:**

**Serrage faible** – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

Base chimique	Méthacrylates
pour matériau	Métallurgie

Couple initial de décollement min.	10 - 15 Nm
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant à l'huile
Utilisable après	5 - 8 h
Plage de températures	-55 - 180 °C
Forme	liquide
Point d'éclair	100 °C
Température de stockage	5 - 23 °C
Densité	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Viscosité dynamique	10 - 20 mPas
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M6
Maniabilité après	40 - 60 min
Couleur	vert
pour applications	Utilisation universelle
pour applications	Freins-filets
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Visages prémontés
Classe de résistance	Moyen
Contenance	50 ml
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Freins-filets