

Garant GREENPLUS

Produits d'étanchéité pour filetages 5GP77, Contenance: 50ml**Données de commande**

N° commande	088066 50
GTIN	4062406423513
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP77**. Assure l'étanchéité des filetages gaz coniques/cylindriques jusqu'au type R3 (formats en pouces), par ex. les systèmes de conduites de gaz. Résistant à la chaleur.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Densité	1,09 g/cm ³
Classe de résistance	Très fort
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Maniabilité après	5 - 15 min
Couleur	Jaune
Propriété	résistant à l'huile

Propriété	exempt de marquage
Température de stockage	5 - 23 °C
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Contenance	50 ml
Point d'éclair	100 °C
Utilisable après	3 - 6 h
Couple initial de décollement min.	20 - 30 Nm
Forme	liquide
Démontage	avec outil normal
Base chimique	Ester de méthacrylate
Ecart maximal	0,35 mm
pour applications	Jointes pour tubes
pour applications	Filetage gaz
Plage de températures	-55 - 180 °C
Viscosité dynamique	20000 - 40000 mPas
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
pour matériau	Métallurgie
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produits d'étanchéité