



Meuleuses d'angle pneumatiques, Type: 7550-A



Données de commande

N° commande	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle **puissante** et **compacte** pour une durée de vie maximale dans des applications exigeantes, intervalles d'entretien jusqu'à 1000 heures. Poignée ergonomique à amortissement des vibrations. Capot de protection réglable sans clé. **Filetage M14**.

Description technique

Niveau sonore	85 dB(A)
Ø disque max.	125 mm
Vibrations maximales suivant EN	7 m/s ²
Raccord fileté	BSP
Quantité maximale d'air absorbé	1134 l/min
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Référence fabricant	7550-A
Puissance de décharge	840 W
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm

Poids	1,6 kg
Type de produit	Meuleuses d'angle