

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 10mm**Données de commande**

N° commande	085915 10
GTIN	2050000964985
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Ø	10 mm
Matériau surface	galvanisé
Filetage	M3 mm
Manchon taraudé	oui
Résistance max. à la température	120 °C
Hauteur	4,5 mm
Force d'attraction	4 N
Hauteur avec taraudage	11,5 mm
Poids	3 g

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------