

HOLEX**Raccord rapide avec filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord:
1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080170 1/2
GTIN	4062406523947
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (sans revêtement). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Filetage extérieur du raccord	1/2 pouce
Débit	1000 l/min
Pression de service max.	35 bar
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0