

## Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 13mm



### Données de commande

N° commande	085915 13
GTIN	2050000964992
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

#### Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

### Description technique

Ø	13 mm
Matériau surface	galvanisé
Hauteur	4,5 mm
Force d'attraction	10 N
Manchon taraudé	oui
Filetage	M3 mm
Hauteur avec taraudage	11,5 mm
Poids	5 g
Résistance max. à la température	120 °C

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

---

## Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------