

**Raccord rapide avec filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	080171 1/2
GTIN	4062406573317
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Filetage intérieur du raccord	1/2 pouce
Débit	1000 l/min
Pression de service max.	35 bar
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0