



Jeux de raccords avec filetage extérieur 10 pièces, Filetage extérieur du raccord: 1/4pouce



Données de commande

N° commande	080174 1/4
GTIN	4062406522551
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / température: -20 °C à +100 °C.

Description technique

Nombre de pièces	10
Filetage intérieur du raccord	1/4 pouce
Type de produit	Raccords