



Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 130, Ø serrage D1: 20mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300347 20 |
| GTIN | 4062406421007 |
| Classe d'article | 32A |

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 20 |
| Ø ext. D | 52 mm |
| Ø serrage D ₁ | 20 mm |
| Longueur de col cote A | 130 mm |
| Support | SA 50 A = 130 |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | AD |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|