

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/52****Données de commande**

N° commande	264838 DM/52
GTIN	4251414902831
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 22.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DIR

Plaquette adaptée: 22

Angle d'attaque: 90 degré

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport L_3 : 25 mm

Description technique

Déport L ₃	25 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DIR
Plaquette adaptée	22
Série	Master Mute
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Ø pré-perçage min. D _{min}	48 mm
Système	DM
Longueur totale L	40 mm
Bride, vis, joint torique	279835 3
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Sous-plaquette	279820 4
Angle d'attaque	90 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	259027 2
Sous-plaquette Type 4	279820 4
Bride complète Type 1	279835 1
Sous-plaquette Type 1	279820 1