

## Aimant plat sans taraudage, Ferrite, Ø: 25mm



### Données de commande

N° commande	085910 25
GTIN	2050000965050
Classe d'article	08Q

### Description

**Exécution:**

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en **ferrite dure**.

- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

**Utilisation:**

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression / collage et fixation / maintien.

### Description technique

Hauteur	7 mm
Force d'attraction	40 N
Poids	19 g
Résistance max. à la température	120 °C
Ø	25 mm
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat