



Crayon à graver pneumatique DynaPen®, Type: 10844



Données de commande

N° commande	079708 10844
GTIN	616026108448
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Crayon à graver pneumatique de type stylo DynaPen avec **jeu d'accessoires (pince de serrage 1/8 pouce)**. Le mouvement d'entraînement pulsé (course 0,018 mm) offre de **nombreuses possibilités d'utilisation**, telles que gravure, marquage, travaux légers de nettoyage et de limage, ébavurage, etc.

Livraison:

Avec tuyau de raccordement de 1,4 m, 1 lime et clé à six pans.

Remarque(s):

Mini-limes diamant adaptées, voir 529420.

Description technique

Raccord pneumatique	1/4 pouce
Longueur	108 mm
Référence fabricant	Kit DynaPen
Poids	0,26 kg
Raccord fileté	NPT
Ø	23 mm
Vibrations maximales suivant EN	8 m/s ²
Fréquence de frappe	233 Hz

Niveau sonore	79 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	28,2 l/min
Type de produit	Crayons à graver

Accessoires

Minilime diamantée Grain D126 (moyen) universel Type 1	529420 1
Minilime diamantée Grain D126 (moyen) universel Type 1K	529420 1K
Minilime diamantée Grain D126 (moyen) universel Type 4	529420 4