

Garant

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm

**Données de commande**

N° commande	302413 12/3
GTIN	4062406544744
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI).

Sans vis de réglage de longueur, **moyen**.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min⁻¹.

Description technique

Queue Ø d	12 mm
Ø alésage D ₁	3 mm
Ø D ₂	8 mm
Longueur totale L	210 mm
Attribut des noms de produit	L = 210 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre