

**Garant****Vis de réglage de longueur, percée et fraisée à l'avant, Pour Ø serrage: 12 mm**

### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309916 12     |
| GTIN             | 4062406545284 |
| Classe d'article | 30N           |

### Description

**Adapté(s) pour :**

Tous les porte-outils de frettage filetés pour réglage de longueur et **canaux d'arrosage frontaux**.

Taille de filetage: M10×1

Longueur: 16 mm

### Description technique

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Longueur           | 16 mm          |
| Taille de filetage | M10×1          |
| Type de produit    | Vis de serrage |