

Garant**Broche pour 6 pans mâle Ø d = 32 mm, TiN, 6 pans: 8mm**

Données de commande

N° commande	293110 8
GTIN	4062406561000
Classe d'article	29L

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Remarque(s):

Géométries spéciales disponibles sur demande. Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Description technique

Ø d	32 mm
L ₁	20,5 mm
Hexagonal	8 mm
Profil	6 pans
Type d'outils	HSS
Longueur de profil t _{max}	30 mm
Tolérance	- 0,09 à - 0,14 mm

Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage