



## Lampe de surface à LED 360° avec fonction de variation de lumière CAS, Type: AREA-10



### Données de commande

N° commande	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

Cordless Alliance System (CAS) est un système de batteries commun à tous les fabricants des plus grandes marques d'outils électriques.

Lampe de surface sans fil à LED hautes performances avec éclairage homogène et sans reflets. Le boîtier robuste en plastique antichocs des lampes est idéal pour tous les environnements de travail. Montage possible sur le support SCANGRIP®.

- **Angle de départ de 360° ou 180° au choix.**
- **Intensité variable sur cinq niveaux d'éclairage.**
- **La commande d'éclairage BLUETOOTH permet d'allumer/d'éteindre un maximum de quatre lampes et d'adapter la puissance lumineuse à la tâche correspondante sur cinq niveaux.**
- **Pour batteries CAS 12/18 V ou raccordement direct à l'alimentation électrique SCANGRIP® (accessoires).**

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

**Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.**

#### Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d'alimentation adaptés pour l'alimentation électrique filaire, voir codes art. 081246 – 081249.

Indice de protection IP: IP 65

Flux lumineux: 1000 - 10000 lm

Nombre de batteries incluses: 0

Type de batterie: Lithium-ion

Tension de la batterie: 12 V

Tension de la batterie: 18 V

Longueur totale: 198 mm

## Description technique

Flux lumineux	1000 - 10000 lm
Hauteur totale	380 mm
Longueur totale	198 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Indice de protection IP	IP 65
Nombre de batteries incluses	0
Largeur totale	198 mm
Tension de la batterie	12 V
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	AREA 10 CAS
Type de produit	Projecteurs