

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec cloison avec Portes battantes en tôle pleine, Type: 2000-2



Données de commande

N° commande	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Classe d'article	9GI

Description

Exécution:

Armoire garnie en 40x20G avec cloison. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Cloison centrale accrochée avec 2 tablettes fixes et 4 tablettes réglables en hauteur. Charge admissible de la cloison centrale accrochée ou des compartiments suspendus: 200 kg.

Placement:

Nombre de tablettes largeur 20G: 6

Nombre de tablettes largeur 40G: 1

Livraison:

Armoire avec cloison et tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Positionnement de la poignée	centre
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
ComfortClose	non
Poids	118 kg
Profondeur en G	20
Hauteur utile	1845 mm
Hauteur	2000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	40
Largeur	1000 mm
Profondeur	500 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20	940550 20
--	-----------

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11