

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec cloison et tiroirs avec Portes battantes avec regard,
Type: 2000-2****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 940104 2000-2 |
| GTIN | 4062406561192 |
| Classe d'article | 9GI |

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 40x20G avec cloison centrale et tiroir profondeur 16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm. Cloison centrale accrochée □ 9×9 mm au pas de 37 mm, avec 2 tablettes fixes et 4 tablettes réglables en hauteur. Charge admissible de la cloison centrale accrochée ou des compartiments suspendus: 200 kg.

Placement:

Nombre de tablettes largeur 20G: 6

Nombre de tablettes largeur 40G: 1

Nombre de tiroirs 16×16G: 2

Nombre de tiroirs 36×16G: 1

Livraison:

Armoire avec cloison, tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.
 Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

| | |
|--|----------------------------|
| ComfortClose | non |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg |
| Profondeur utile des tiroirs | 400 mm |
| Poids | 142 kg |
| Hauteur utile | 1845 mm |
| Largeur utile des tiroirs | 400 mm |
| Largeur utile des tiroirs | 900 mm |
| Largeur en G | 40 |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Profondeur en G | 20 |
| Largeur utile des tiroirs en G | 16 |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36 |
| Profondeur | 500 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 16 |
| Largeur | 1000 mm |
| Façades des armoires | Porte battante avec regard |
| Positionnement de la poignée | centre |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |

| | |
|----------------------|--|
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type d'armoire | Armoire de base |
| Type de produit | Armoire à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40 | 940550 40 |
| Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 20 | 940550 20 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 940642 125 |
| Poignée pour GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Tiroir pour armoires à portes battantes, largeur 20G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 940640 125 |