

HEDI

Lampe pour machines DUO, Type: 6LEDDUO



Données de commande

N° commande	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc.

Toutes les lampes pour machines/postes de travail HEDI® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces. Avec sa lentille repliable, la lampe permet de passer aisément et rapidement de l'éclairage ponctuel à l'éclairage à faisceau large. Tête de lampe pivotante à 340° et inclinable grâce à l'articulation à rotule. Avec ampoule interchangeable.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Puissance absorbée	7 W
Puissance	blanc froid
Température de couleur	6500 K

Puissance lumineuse	7 W
Ampoule	LED
Zone ATEX	aucune
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 20
Flux lumineux	621 lm
Type de produit	Lampes pour machine