

## HEDI

### Lampes pour machine, Type: 10LED



#### Données de commande

N° commande	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Lampes universelles de haute qualité, avec interrupteur marche/arrêt, câble de 3 m en caoutchouc. Longue gaine métallique articulée robuste permettant une grande mobilité de la tête de la lampe tout en conservant une bonne stabilité.

Toutes les lampes pour machines/postes de travail Hedi® sont livrées de série avec des pinces de table, un aimant intégré et 4 vis pour une fixation flexible de la lampe sur diverses surfaces.

Lampe machine éprouvée avec tête de lampe extrêmement robuste, étanche aux projections d'eau et à la poussière, pour une utilisation professionnelle dans des environnements de travail difficiles ou pour une utilisation sur et dans des machines. Avec antiparasitage suivant DIN EN 62493.

**Fonctionnement:**

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Indice de protection IP: IP 64

Tension nominale: 250 V

Focalisation de la lumière: faisceau large antireflets

Angle de départ fixe: 120 degré

Puissance lumineuse: 14,5 W

Flux lumineux: 1170 lm

## Description technique

Flux lumineux	1170 lm
Indice de protection IP	IP 64
Zone ATEX	aucune
Tension nominale	250 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance lumineuse	14,5 W
Angle de départ fixe	120 degré
Focalisation de la lumière	faisceau large antireflets
Type de produit	Lampes pour machine