

Garant**Plaquette à rayons, HB225, Type / Rayon R: 16/3****Données de commande**

N° commande	231527 16/3
GTIN	4062406565589
Classe d'article	21Y

Description**Exécution:**

Plaquettes à rayons à 2 arêtes.

Utilisation:

Pour rayons convexes sur les \varnothing extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

231500 réf. 16

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Description technique

Revêtement	TiAlN
L	11,11 mm
Nombre de changements/dents	2
Y	1,4 mm
Type	16

Z	4,4 mm
X	4,75 mm
Rayon R	3 mm
S	3,97 mm
Nuance	HB225
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	65 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		