

**Boulonneuse sans fil sans batterie, Type: GDS18V1050****Données de commande**

N° commande	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Boulonneuse sans fil.

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Visseuse à chocs/boulonneuse 3/4 pouce avec technologie Brushless **BITURBO**, avec 3 niveaux de vitesse/couple.

**Livraison:**

Version sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073867.

**Description technique**

Emballage	Valise (L-Boxx)
Poids	2,9 kg
Type de moteur	Moteur sans charbons
Nombre de coups	0 min <sup>-1</sup>

Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M24
Capacité de la batterie	8 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	1600 min <sup>-1</sup>
Utilisation type	Heavy Duty
Couple max. dur	1050 Nm
Vibrations maximales suivant EN	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	2400 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	GDS 18V-1050 H
Tension de la batterie	18 V
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce
Nombre de batteries incluses	0
Type de produit	Boulonneuse

## Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18