



Ruban adhésif Heavy Duty Longueur 18 m, Type: YELLOW



Données de commande

N° commande	964980 YELLOW
GTIN	4042448572073
Classe d'article	97M

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant **tesa® anti-dérapant Heavy Duty 60954** pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Conçu pour des applications lourdes permanentes et des conditions extrêmes, par ex. dans les véhicules de construction ou les plates-formes et le fraisage en plongée oblique. Collage sûr sur la plupart des surfaces, résistant à l'eau salée et aux produits chimiques, bonne résistance aux intempéries. Les rubans adhésifs sont composés d'un support en PVC revêtu de particules de très grandes tailles. **Propriétés antidérapantes R13 (R12 pour réf. B/Y). Epaisseur: 1,36 mm.**

Norme:

DIN 51130.

Masse adhésive: Acrylate

Couleur: Jaune

Longueur: 18 m

Largeur: 50 mm

Epaisseur: 1,36 mm

Description technique

Utilisation	Marquer
-------------	---------

Type de ruban adhésif	une face
Pouvoir adhésif sur l'acier	70 N/mm
Extensibilité	35 %
Couleur	Jaune
Masse adhésive	Acrylate
Épaisseur	1,36 mm
Longueur	18 m
résiste à des températures jusqu'à	80 °C
Résistance à la traction	400 N/mm
Particularité	découpable à la main
Largeur	50 mm
Matériau support	Film PVC
Type de produit	Ruban de marquage au sol