



Ruban adhésif Heavy Duty Longueur 18 m, Type: B/Y



Données de commande

N° commande	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Classe d'article	97M

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant **tesa® anti-dérapant Heavy Duty 60954** pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Conçu pour des applications lourdes permanentes et des conditions extrêmes, par ex. dans les véhicules de construction ou les plates-formes et le fraisage en plongée oblique. Collage sûr sur la plupart des surfaces, résistant à l'eau salée et aux produits chimiques, bonne résistance aux intempéries. Les rubans adhésifs sont composés d'un support en PVC revêtu de particules de très grandes tailles. **Propriétés antidérapantes R13 (R12 pour réf. B/Y). Epaisseur: 1,36 mm.**

Norme:

DIN 51130.

Masse adhésive: Acrylate

Couleur: noir / jaune

Longueur: 18 m

Largeur: 50 mm

Epaisseur: 1,36 mm

Description technique

Epaisseur	1,36 mm
-----------	---------

résiste à des températures jusqu'à	80 °C
Extensibilité	35 %
Résistance à la traction	400 N/mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	70 N/mm
Type de ruban adhésif	une face
Utilisation	Marquer
Largeur	50 mm
Couleur	noir / jaune
Particularité	découpable à la main
Matériau support	Film PVC
Longueur	18 m
Masse adhésive	Acrylate
Type de produit	Ruban de marquage au sol