



Ruban adhésif Heavy Duty Longueur 18 m, Type: GREY



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 964980 GREY |
| GTIN | 4042448572080 |
| Classe d'article | 97M |

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant **tesa® anti-dérapant Heavy Duty 60954** pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Conçu pour des applications lourdes permanentes et des conditions extrêmes, par ex. dans les véhicules de construction ou les plates-formes et le fraisage en plongée oblique. Collage sûr sur la plupart des surfaces, résistant à l'eau salée et aux produits chimiques, bonne résistance aux intempéries. Les rubans adhésifs sont composés d'un support en PVC revêtu de particules de très grandes tailles. **Propriétés antidérapantes R13 (R12 pour réf. B/Y). Epaisseur: 1,36 mm.**

Norme:

DIN 51130.

Masse adhésive: Acrylate

Couleur: gris

Longueur: 18 m

Largeur: 50 mm

Epaisseur: 1,36 mm

Description technique

| | |
|----------|------|
| Longueur | 18 m |
|----------|------|

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 70 N/mm |
| Matériau support | Film PVC |
| Largeur | 50 mm |
| Résistance à la traction | 400 N/mm |
| Extensibilité | 35 % |
| Couleur | gris |
| Particularité | découpable à la main |
| Utilisation | Marquer |
| Epaisseur | 1,36 mm |
| résiste à des températures jusqu'à | 80 °C |
| Masse adhésive | Acrylate |
| Type de ruban adhésif | une face |
| Type de produit | Ruban de marquage au sol |