

Garant

**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
35/5mm**



Données de commande

N° commande	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Perçage par interpolation a_p	2,5 mm
Plaquette adaptée	RPK.10T3M0T
Nombre de dents Z	5
Perçage par interpolation Ø D_{max}	68 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,79 degré

Ø dents D_c	35 mm
Ø D_3	25 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	22,45 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	60 mm
Filetage attachement M	M16
Ø D_2	28,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Arrosage interne	oui
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
---	----------