

**Pierre d'affûtage – Arkansas original (gris), grain 5000, carrée,  
Longueur×Largeur: 100X10mm**



### Données de commande

N° commande	558682 100X10
GTIN	4037073005843
Classe d'article	56Z

### Description

**Exécution:**

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

**Utilisation:**

Pour **l'ébavurage, l'affûtage, le polissage et le chanfreinage** d'outils ou d'arêtes d'outils. Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage. **A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.**

**Remarque(s):**

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.

### Description technique

Longueur	100 mm
Degré de finesse	pré-ponçage
Couleur	gris
Largeur	10 mm
Grain	5000
Abrasifs	Quartzite Arkansas
Forme	carrée

Type de produit

Pierres d'affûtage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		