

Garant
Fraise torique carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 3/0,3 mm

Données de commande

N° commande	206140 3/0,3
GTIN	4045197123404
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c : 3,5 mm

Rayon de coupe R_1 : 0,3 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 10 mm

Ø de détalonnage D_1 : 2,8 mm

Longueur totale L: 38 mm

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,011 mm
L_2	20 mm
Ø dents D_c	3 mm
Nombre de dents Z	2
Rayon de coupe R_1	0,3 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	10 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,013 mm
Ø de détalonnage D_1	2,8 mm
Ø queue D_s	3 mm

Longueur de coupe L_c	3,5 mm
Longueur totale L	38 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance \varnothing nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Détalonnage Type FRST	209900 FRST
-----------------------	-------------