



Pied à coulisse d'atelier numérique, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	415525 300
GTIN	4062406579531
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Pieds à coulisse pour mesures intérieures et extérieures (avec préréglage). Ecran LCD bien lisible avec très grands chiffres. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au **guidage prismatique double** à paliers en plastique. Becs de mesure en acier inoxydable, rectifiés avec précision. Avec deux becs de mesure coulissants et **interchangeables. Avec limitation de la force de mesure.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Etalon de réglage 415527 réf. kit. Becs de mesure avec filetage M2,5 415526 réf. 90, avec filetage M2,5 pour touches spéciales 434900 – 434910.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Lecture commutable	mm / pouce
Poids	0,65 kg
Fonction de preset	oui
Erreur admissible	0,04 mm

Longueur de bec	90 mm
Nombre de piles incluses	1
Plage de mesure	0 - 300 mm
Étalonnage	A1
Norme	Norme usine
Pointes de mesure	oui
Méetrologie	numérique
Matériau	ABS
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied a coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------