



Pied à coulisse d'atelier numérique, Plage de mesure: 2000mm



Données de commande

N° commande	415525 2000
GTIN	4062406579586
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Pieds à coulisse pour mesures intérieures et extérieures (avec préréglage). Ecran LCD bien lisible avec très grands chiffres. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au **guidage prismatique double** à paliers en plastique. Becs de mesure en acier inoxydable, rectifiés avec précision. Avec deux becs de mesure coulissants et **interchangeables. Avec limitation de la force de mesure.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Etalon de réglage 415527 réf. kit. Becs de mesure avec filetage M2,5 415526 réf. 90, avec filetage M2,5 pour touches spéciales 434900 – 434910.

Description technique

Erreur admissible	0,13 mm
Nombre de piles incluses	1
Etalonnage	A1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Fonction de preset	oui
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Longueur de bec	150 mm
Plage de mesure	0 - 2000 mm
Lecture commutable	mm / pouce

Poids	2,5 kg
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Norme	Norme usine
Pointes de mesure	oui
Méetrologie	numérique
Matériau	ABS
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied a coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------