

**Mitutoyo****Pied à coulisse d'atelier numérique ABS IP67 avec surfaces de mesure standard / à becs, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	415355 300
GTIN	4946368846316
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données 497085.

**Description technique**

Indice de protection IP	IP 67
Plage de mesure	0 - 300 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Lecture	0,01 mm
Étalonnage	A1
Longueur de bec	90 mm
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Norme	ISO 13385
Interface	Port USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métriologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied a coulisse d'atelier

## Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300