

Cloisons acoustiques, Type: 1600



Données de commande

N° commande	974151 1600
GTIN	2050002053595
Classe d'article	91Q

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Cloison acoustique efficace offrant une protection contre le bruit et les regards indiscrets ainsi qu'une surface de rangement. La cloison peut être punaisée.

Fixation possible sur toutes les tables rectangulaires à l'aide de pinces.

Couleur: Cloison gris clair, rail d'organisation disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Norme:

Schallschutzprüfung nach DIN EN ISO 354:2003. Schallabsorptionskoeffizient $\alpha_w = 0,90$ (entspricht Absorptionsklasse A) nach DIN EN ISO 11654:1197.

Adapté(s) pour :

974024; 974042.

Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Hauteur: 380 mm

Hauteur au-dessus du plan: 420 mm

Largeur: 1600 mm

Profondeur: 43 mm

Poids: 10 kg

Description technique

Hauteur au-dessus du plan	420 mm
Profondeur	43 mm
Largeur	1600 mm

Poids	10 kg
Hauteur	380 mm
Couleurs disponibles	Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Type de produit	Cloisons acoustiques